

## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0020A03

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



## Elektrische Daten

|                  |     |            |
|------------------|-----|------------|
| Betriebsspannung | [V] | 10...30 DC |
|------------------|-----|------------|

## Ausgänge

|                        |     |
|------------------------|-----|
| Elektrische Ausführung | PNP |
|------------------------|-----|

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...90 |
|---------------------|------|----------|

|           |       |
|-----------|-------|
| Schutzart | IP 68 |
|-----------|-------|

## Mechanische Daten

|             |      |              |
|-------------|------|--------------|
| Abmessungen | [mm] | 36 x 15 x 26 |
|-------------|------|--------------|

|            |     |
|------------|-----|
| Werkstoffe | PUR |
|------------|-----|

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Werkstoff Griffkörper | PUR |
|-----------------------|-----|

|                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| Werkstoff Überwurfmutter | 1.4305 (Edelstahl / 303) |
|--------------------------|--------------------------|

## Anzeigen / Bedienelemente

|         |               |               |
|---------|---------------|---------------|
| Anzeige | Schaltzustand | 1 x LED, gelb |
|         | Betrieb       | 1 x LED, grün |

## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH042VAS0020A03

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, PUR / PVC, schwarz, Ø 4,5 mm; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (182 x Ø 0,05 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: 1.4305 (Edelstahl / 303)



### Anschluss



|      |               |
|------|---------------|
| BK = | Adernfarben : |
| BN = | schwarz       |
| BU = | braun         |
|      | blau          |