




Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043SCS0002I04

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVW007
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte	
Silikonfrei	ja	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	10...30 DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4
Ausgänge		
Elektrische Ausführung	PNP	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...90
Schutzart	IP 68	
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	27 x 15 x 39
Werkstoffe	TPU transparent	
Werkstoff Griffkörper	TPU, transparent	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, antihafbeschichtet	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	2 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH043SCS0002I04

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss


Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,8 mm; strahlenvernetzt; 4 x 0,34 mm² (19 x Ø 0,15 mm)

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU, transparent; Arretierung: Messing, antihafbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



Anschluss



BK = Adernfarben :
 BN = schwarz
 BU = braun
 WH = blau
 GN = weiß