



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050SCS0002I05

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: EVW013  
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



| Einsatzbereich            |      |                                               |
|---------------------------|------|-----------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft     |      | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
| Silikonfrei               |      | ja                                            |
| Elektrische Daten         |      |                                               |
| Betriebsspannung          | [V]  | < 30 AC / < 36 DC                             |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A]  | 4                                             |
| Umgebungsbedingungen      |      |                                               |
| Umgebungstemperatur       | [°C] | -25...90                                      |
| Schutzart                 |      | IP 68                                         |
| Mechanische Daten         |      |                                               |
| Abmessungen               | [mm] | 27 x 15 x 39                                  |
| Werkstoffe                |      | TPU                                           |
| Werkstoff Griffkörper     |      | TPU                                           |
| Werkstoff Überwurfmutter  |      | Messing, antihafbeschichtet                   |
| Bemerkungen               |      |                                               |
| Verpackungseinheit        |      | 1 Stück                                       |



## Anschlusskabel mit Buchse

ADOAH050SCS0002I05

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 5,5 mm; strahlenvernetzt; 5 x 0,34 mm<sup>2</sup> (19 x Ø 0,15 mm )

### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, antihaftbeschichtet; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,5 Nm



### Anschluss



|      |               |
|------|---------------|
|      | Adernfarben : |
| BK = | schwarz       |
| BN = | braun         |
| BU = | blau          |
| GY = | grau          |
| WH = | weiß          |