


E10261



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA030MSS0010E03



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft	Schleppketteneignung	
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	< 250 AC/DC
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	4; (40° C)
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
UL-Zulassung	Ta	< 75 °C
	File Nummer UL	E191684
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	383,5
Abmessungen	[mm]	26 x 14,5 x 38,5
Werkstoffe	TPU schwarz	
Werkstoff Griffkörper	TPU	
Werkstoff Überwurfmutter	Messing, vernickelt	
Schleppketteneignung	ja	
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s²
	Biegezyklen	> 2 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

E10261



Anschlusskabel mit Buchse

ADOAA030MSS0010E03

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück

Elektrischer Anschluss


Kabel: 10 m, PVC, gelb, Ø 5,2 mm; 3 x (42 x Ø 0,1 mm) / AWG 22

Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x 1/2", abgewinkelt; Codierung: C; Griffkörper: TPU; Arretierung: Messing, vernickelt



Anschluss



GN =

RD/BK =

RD/WH =

Adernfarben :

grün

rot / schwarz

rot / weiß