


## Verbindungskabel

VDOAF040MSS00,6H04STGH040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



## Einsatzbereich

|                       |                                               |
|-----------------------|-----------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
| Silikonfrei           | ja                                            |

## Elektrische Daten

|                           |     |                   |
|---------------------------|-----|-------------------|
| Betriebsspannung          | [V] | < 60 AC / < 75 DC |
| Schutzklasse              |     | III               |
| Strombelastbarkeit gesamt | [A] | 3                 |

## Umgebungsbedingungen

|                     |      |          |
|---------------------|------|----------|
| Umgebungstemperatur | [°C] | -25...85 |
| Schutzart           |      | IP 68    |

## Mechanische Daten

|                          |                     |
|--------------------------|---------------------|
| Werkstoffe               | PUR                 |
| Werkstoff Griffkörper    | PUR                 |
| Werkstoff Überwurfmutter | Messing, vernickelt |

## Bemerkungen

|                    |         |
|--------------------|---------|
| Verpackungseinheit | 1 Stück |
|--------------------|---------|

## Verbindungskabel

VDOAF040MSS00,6H04STGH040MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker


Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,7...0,9 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

