




Stecker mit CAN-Bus Abschlusswiderstand

SSTGH050ZDAFKPG



Einsatzbereich		
Besondere Eigenschaft		Vergoldete Kontakte
Applikation		CAN-Bus
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Schutzart		IP 68
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	8,39
Abmessungen	[mm]	14,5 x 14,5 x 48,5
Werkstoffe		TPU
Werkstoff Griffkörper		TPU
Werkstoff Überwurfmutter		Zinkdruckguss, vernickelt
Bemerkungen		
Bemerkungen		Der CAN-Bus Abschlusswiderstand (120 Ω) ist im M12-Steckverbinder integriert.
Verpackungseinheit		1 Stück

E11590




Stecker mit CAN-Bus Abschlusswiderstand

SSTGH050ZDAFKPG

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: TPU; Arretierung: Zinkdruckguss, vernickelt; Kontakte: vergoldet;
Anzugsdrehmoment: ...0,6 Nm



Anschluss

