



Verbindungskabel

VDOGF040MSS00,6H04STGF040MSS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



| Einsatzbereich                |                                               |
|-------------------------------|-----------------------------------------------|
| Besondere Eigenschaft         | silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte |
| Silikonfrei                   | ja                                            |
| Elektrische Daten             |                                               |
| Betriebsspannung [V]          | < 60 AC / < 75 DC                             |
| Schutzklasse                  | III                                           |
| Strombelastbarkeit gesamt [A] | 3                                             |
| Umgebungsbedingungen          |                                               |
| Umgebungstemperatur [°C]      | -25...80                                      |
| Schutzart                     | IP 68                                         |
| Mechanische Daten             |                                               |
| Werkstoffe                    | PUR                                           |
| Werkstoff Griffkörper         | PUR                                           |
| Werkstoff Überwurfmutter      | Messing, vernickelt                           |
| Bemerkungen                   |                                               |
| Verpackungseinheit            | 1 Stück                                       |

## Verbindungskabel

VDOGF040MSS00,6H04STGF040MSS

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,6 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 4,4 mm; 4 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M8, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PUR; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet;  
Anzugsdrehmoment: 0,6...0,7 Nm

