


# E12246



## Verbindungskabel

VDOAF030MSS03,7H03DOGR030PLS

### Auslaufartikel



#### Einsatzbereich

Besondere Eigenschaft	silikonfrei; halogenfrei; Vergoldete Kontakte; Schleppketteneignung
Silikonfrei	ja

#### Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	9,6...30 DC
Schutzklasse		III
Strombelastbarkeit gesamt	[A]	3

#### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 67; IP 69K

#### Mechanische Daten

Gewicht	[g]	96,6
Abmessungen	[mm]	19 x 10 x 25,5
Werkstoffe		Gehäuse: TPU orange; Dichtung: FKM; Gehäuse: Hytrel G-4774 schwarz
Werkstoff Überwurfmutter		Messing, vernickelt
Schleppketteneignung		ja
Schleppketteneignung	Biegeradius bei flexiblem Einsatz	min. 10 x Kabeldurchmesser
	Verfahrgeschwindigkeit	max. 3,3 m/s bei 5 m horizontaler Verfahrlänge und max. Beschleunigung von 5 m/s <sup>2</sup>
	Biegezyklen	> 5 Mio.
	Torsionsbeanspruchung	± 180 °/m

#### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

# E12246




## Verbindungskabel

VDOAF030MSS03,7H03DOGR030PLS

### Elektrischer Anschluss - Buchse


Steckverbindung: 1 x M8, abgewinkelt; Codierung: A; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm



### Elektrischer Anschluss

Kabel: 3,7 m, PUR, halogenfrei, schwarz, Ø 3,7 mm; 3 x 0,25 mm<sup>2</sup> (32 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x Bajonett, gerade; Arretierung: Messing, vernickelt; Kontakte: vergoldet; Anzugsdrehmoment: 0,3...0,5 Nm

