


Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK/INVERTED FUNCTION



Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	117,5
Schaltnocken Durchmesser	[mm]	55
Lochpaarabstand	[mm]	80
Wellenhöhe Ventiltrieb	[mm]	20
Werkstoffe	Schaltnocken: PVC schwarz; Schrauben: Edelstahl; Metallring: Edelstahl	

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück