




## Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK/IND/BL/53/8

Auslaufartikel

Alternativartikel: E12517 + E12526

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



### Einsatzbereich

Ausführung für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

### Mechanische Daten

Gewicht [g]	45,6
Schaltnocken Durchmesser [mm]	53
Lochpaarabstand [mm]	80
Wellenhöhe Ventilantrieb [mm]	20
Anzahl der möglichen Schaltfahnenpositionen	8
Werkstoffe	Schaltnocken: PA 6 blau; Schrauben: 1.4302 (Edelstahl)

### Zubehör

Lieferumfang	Innensechskantschraube: 1 x M6 x 16, mit Unterlegscheibe
	Senkschrauben: 2 x M5
	Richtungsanzeigen: 2, weiß
	Richtungsanzeigen: 2, blau
	Abdeckung: 1, weiß
	Blindstopfen: 4, blau

### Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------