


Schaltnocken für Schwenkantriebe

PUCK/IIND/RD/53/8

Auslaufartikel

Alternativartikel: E12517 + E12526

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Einsatzbereich

Ausführung

für mechanische Schnittstellen bei pneumatischen Antrieben oder handbetriebenen Stellgliedern VDI / VDE 3845, ISO 5211 / DIN 3337

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	44,2
Schaltnocken Durchmesser	[mm]	53
Lochpaarabstand	[mm]	80
Wellenhöhe Ventilantrieb	[mm]	20
Anzahl der möglichen Schalfahnenpositionen		8
Werkstoffe	Schaltnocken: PA 6 rot; Schrauben: 1.4302 (Edelstahl)	

Zubehör

Lieferumfang

Innensechskantschraube: 1 x M6 x 16, mit Unterlegscheibe

Senkschrauben: 2 x M5

Richtungsanzeigen: 2, weiß

Richtungsanzeigen: 2, rot

Abdeckung: 1, weiß

Blindstopfen: 4, rot

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück