




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-M-V-E1



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip	Einweglichtschränke	
Applikation	Hohe Temperaturbeständigkeit; Robuste Ausführung für den Einsatz in rauer Industrieumgebung; Resistent gegen eine Vielzahl von aggressiven Chemikalien	
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ	OKF; OUF; OOF	
OKF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	50
OOF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	160
OUF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	50
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...150
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	76,5
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfdurchmesser	[mm]	1
Tastkopflänge	[mm]	5
Gesamtlänge	[mm]	600

E20506



Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-00-M-V-E1

Minimaler Biegeradius	[mm]	20
Faseranordnung		●
Lichtleitfaser-Werkstoff		Glas
Lichtleiterkopf-Werkstoff		1.4305 (Edelstahl / 303)
Lichtleitermantel-Werkstoff		Metallsilikon
Zubehör		
Lieferumfang		E20103
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück