




## Reflektor für Laser-Reflexlichtschranken

REFLECTOR LASER TS-19



1 M3 8 mm tief

**Einsatzbereich**

Ausführung rund, für Laser-Reflexlichtschranken, M3

**Umgebungsbedingungen**

Umgebungstemperatur [°C] -10...60

**Mechanische Daten**

Gewicht [g] 3

Abmessungen [mm] Ø 19 / L = 5

Reflektorfläche [mm] Ø 17

Werkstoffe Schraube: 1.4401 (Edelstahl / 316); Unterlegscheibe: 1.4401 (Edelstahl / 316); Mutter: 1.4401 (Edelstahl / 316); Frontplatte: PMMA; Basisträger: ABS

**Bemerkungen**

Verpackungseinheit 1 Stück