




Lichtwellenleiter Einweglichtschränke

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M



Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschränke
Applikation		Kleiner Biegeradius
Erfassungsbereich		
Reichweite mit Fiberoptikverstärker Typ		OB50; OBF; OCF; OO50
OB50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	50
OBF		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	56
OCF (High Power)		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	560
OO50		
Reichweite Fiberoptik	[mm]	120
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-40...60
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	33
Ausführung Tastkopf		gerade
Tastkopfgewinde		M3



Lichtwellenleiter Einweglichtschranke

FE-11-EPA-M3/F217X0,06/2M

Gesamtlänge	[mm]	2000
Minimaler Biegeradius	[mm]	3
Faseranordnung		●
Kerndurchmesser	[mm]	0,5
Faserdurchmesser	[mm]	217 x 0,06
Außendurchmesser	[mm]	1
Lichtleitfaser-Werkstoff		PMMA
Lichtleiterkopf-Werkstoff		Aluminium
Lichtleitermantel-Werkstoff		PE

Zubehör

Lieferumfang	Sechskantmutter: 4 x M3
	Zahnscheiben: 4
	Adapter: OBF
	Adapter: OOF
Zubehör optional	Schneidwerkzeug für Faseroptiken:, E20600

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------