




Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELDING ADAPT D65/G1



- 1 Aseptoflex Vario
- 2 Leckagebohrung
- 3 Dichtkante



EC 1935/2004 EHEDG Certified



Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	25
Hinweis zur Druckfestigkeit	für die Verbindung Sensor - Adapter

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	237,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensorikanschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Einschweißadapter Ø 65 mm
Abdichtung	Dichtring

Zubehör

Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123

E30157



Einschweißadapter für Prozesssensoren

WELDING ADAPT D65/G1

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück