

Einbauadapter für Prozesssensoren


ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: E33434

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.

Der Alternativartikel erfordert den Einsatz eines neuen Sensors mit Aseptoflex Vario-Außengewinde



- 1 Aseptoflex-Gewinde
2 Dichtungen

EC 1935/2004 

Einsatzbereich

Montage	mit O-Ring
Druckfestigkeit [bar]	34

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	1594
Montageart	mit O-Ring
Werkstoffe	1.4404 (Edelstahl / 316L); O-Ring: EPDM
Sensorikanschluss	Aseptoflex
Prozessanschluss	Tank Spud
Oberflächenbeschaffenheit Ra/Rz der medienberührenden Flächen	0,4 / 4
Hygieneklasse nach DIN 11866	H4

E33123



Einbauadapter für Prozesssensoren

ADAPT IFM-TANK SPUD SEAL

Zubehör

Zubehör optional

O-Ringe: 5, EPDM, E30054

O-Ringe: 5, FPM (Viton), E30053

Bemerkungen

Verpackungseinheit

1 Stück