


E33309



Prozessadapter Clamp DIN 11864

ADAPT DIN11864-3-A-BKS-A/DN50



1 Leckagebohrung



EC 1935/2004 EHEDG Certified FDA

Einsatzbereich

Ausführung	mit Leckagebohrung
Druckfestigkeit [bar]	25

Zulassungen / Prüfungen

Druckgeräterichtlinie	Eine mögliche Einstufung nach DGRL ist anwendungsspezifisch und vom Anwender / Betreiber durchzuführen.
Sicherheitshinweise	Die Verträglichkeit zwischen Medium und Produktwerkstoff muss in allen Applikationen geprüft werden.

Mechanische Daten

Gewicht [g]	380,5
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4435 (Edelstahl / 316L) ; Oberflächenbeschaffenheit : Ra<0,4 / Rz 4
Sensoranschluss	G 1 Innengewinde Aseptoflex Vario
Prozessanschluss	Clamp DN50 DIN 11864-3-A-BKS
Abdichtung	Dichtring

Zubehör

Lieferumfang	O-Ring: 1 x 24 x 2, EPDM, FDA-konform, E30054
Zubehör optional	O-Ring: 1 x 24 x 2, FKM, FDA-konform, E30123 Dichtungsring: 1, PEEK, FDA-konform, E30124

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------