


# E70202



## Verbindungskabel

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



### Elektrische Daten

Betriebsspannung [V] < 250 AC / < 300 DC

### Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C] -25...100

Schutzart IP 67

### Mechanische Daten

Abmessungen [mm] 15 x 15 x 41,5

Werkstoffe PVC

Werkstoff Griffkörper PVC

Werkstoff Überwurfmutter 1.4404 (Edelstahl / 316L)

### Bemerkungen

Verpackungseinheit 1 Stück

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12, gerade; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)



# E70202



## Verbindungskabel

VDOAH030VAS0001E03STGH030VAS

### Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PVC; 3 x 0,34 mm<sup>2</sup> (42 x Ø 0,1 mm )

### Anschluss



### Elektrischer Anschluss - Buchse

Steckverbindung: 1 x M12, abgewinkelt; Codierung: A; Griffkörper: PVC; Arretierung: 1.4404 (Edelstahl / 316L)

