




RFID-Tag

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit



Einsatzbereich

Betriebstemperatur (aktiv)	[°C]	-40...85
Peaktemperatur (passiv)	[°C]	90

Elektrische Daten

Arbeitsfrequenz	[MHz]	13,56
Speichergröße	[bit]	1024
Speichertyp		EEPROM
Chiptyp		ICODE SLIX
Anzahl der Blöcke		28
Blockgröße	[Byte]	4
Unique Identification Number (UID)	[Byte]	8
RFID-Standard		ISO 15693
Max. Lesezyklen		unbegrenzt
Max. Schreibzyklen		100000

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-40...85
Lagertemperatur	[°C]	-40...90
Schutzart		IP 68; IP 69K

Zulassungen / Prüfungen

Schockfestigkeit	DIN IEC 68-2-27	40 g 18 ms
Vibrationsfestigkeit	DIN IEC 68-2-6	10 g 10...2000 Hz
Funkzulassung		ISO 15693

Mechanische Daten

Gewicht	[g]	11,55
Montageart		Montage auf Nichtmetall; (schrauben ; Kleben auf Fläche)
Abmessungen	[mm]	Ø 50 / L = 3
Werkstoffe		PPA schwarz

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

E80384



RFID-Tag

ID-TAG/D50x3,0/0 2528 bit

Weitere Daten

Leseabstand bei Montage auf Nichtmetall (mm)

ANT410 / DTI410	15
ANT411 / DTI411	25
ANT420 / DTI420 / DTM424 / DTI424 / DTM426	15
ANT421 / DTI421 / DTM425 / DTI425 / DTM427	50
ANT430 / DTI430 / DTM434 / DTI434 / DTM436	35
ANT431 / DTI431 / DTM435 / DTI435 / DTM437	65
ANT513 / DTI513 / DTC510	90
ANT515 / DTI515 / ANT516 / DTI516	50
ANT600 / DTI600	190