


Induktiver Schlauchsensor

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



- 1 Aktive Fläche
- 2 LED Betriebszustand
- 3 LED Schaltzustand



Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Schaltabstand [mm]	< 20
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	70 x 20 x 12

Einsatzbereich

Arbeitsprinzip	dynamisch
----------------	-----------

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...35 DC
Stromaufnahme [mA]	< 25
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	200
Kurzschlusschutz	ja



Induktiver Schlauchsensor

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Überlastfest	ja
--------------	----

Erfassungsbereich

Schaltabstand [mm]	< 20
Auflösung Stahlkugel (Durchmesser) [mm]	1
Max. Teilegeschwindigkeit [m/s]	35

Reaktionszeiten

Impulsverlängerung [ms]	100
Max. Abfallzeit [ms]	100
Ansprechzeit [ms]	< 0,2

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	-25...70
Schutzart	IP 67

Zulassungen / Prüfungen

UL-Zulassung	Ta	-25...70 °C
	Enclosure type	Type 4X (indoor use only) / 12 and 13
	Spannungsversorgung	Class 2
	File Nummer UL	E174191

Mechanische Daten

Gewicht [g]	30
Gehäuse	Quaderförmig
Abmessungen [mm]	70 x 20 x 12
Werkstoffe	Gehäuse: PC

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
	Betrieb	1 x LED, grün

Zubehör

Lieferumfang	Befestigungsbänder: 2
--------------	-----------------------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M8; Codierung: A



Induktiver Schlauchsensor

I8-3020-ANKG/DY/AS-610-DNS

Anschluss

