


## Induktiver Sensor

IIA2015-BBOW/SL

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



## Produktmerkmale

|                    |                |
|--------------------|----------------|
| Ausgangsfunktion   | Öffner         |
| Schaltabstand [mm] | 15             |
| Gehäuse            | Gewindebauform |
| Abmessungen [mm]   | M30 x 1,5      |

## Elektrische Daten

|                      |             |
|----------------------|-------------|
| Frequenz AC [Hz]     | 47...63     |
| Betriebsspannung [V] | 20...250 AC |
| Schutzklasse         | II          |
| Verpolungsschutz     | nein        |

## Ausgänge


|                                                          |                        |
|----------------------------------------------------------|------------------------|
| Ausgangsfunktion                                         | Öffner                 |
| Max. Spannungsabfall [V]                                 | 5,5                    |
| Schaltausgang AC                                         |                        |
| Mindestlaststrom [mA]                                    | 5                      |
| Max. Reststrom [mA]                                      | 2,5                    |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC [mA] | 300; (500 (...50 °C))  |
| Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs [mA]   | 2200; (20 ms / 0,5 Hz) |
| Schaltfrequenz AC [Hz]                                   | 20                     |
| Kurzschlusschutz                                         | nein                   |
| Überlastfest                                             | nein                   |



## Induktiver Sensor

IIA2015-BBOW/SL

| Erfassungsbereich                        |               |                                                                         |
|------------------------------------------|---------------|-------------------------------------------------------------------------|
| Schaltabstand                            | [mm]          | 15                                                                      |
| Realschaltabstand Sr                     | [mm]          | 15 ± 10 %                                                               |
| Arbeitsabstand                           | [mm]          | 0...12,1                                                                |
| Genauigkeit / Abweichungen               |               |                                                                         |
| Korrekturfaktor                          |               | Stahl: 1 / Edelstahl: 0,7 / Messing: 0,4 / Aluminium: 0,3 / Kupfer: 0,2 |
| Hysterese                                | [% von Sr]    | 1...15                                                                  |
| Schaltpunktdrift                         | [% von Sr]    | -10...10                                                                |
| Umgebungsbedingungen                     |               |                                                                         |
| Umgebungstemperatur                      | [°C]          | -25...80                                                                |
| Schutzart                                |               | IP 67                                                                   |
| Mechanische Daten                        |               |                                                                         |
| Gehäuse                                  |               | Gewindebauform                                                          |
| Einbauart                                |               | nicht bündig einbaubar                                                  |
| Abmessungen                              | [mm]          | M30 x 1,5                                                               |
| Gewindebezeichnung                       |               | M30 x 1,5                                                               |
| Werkstoffe                               |               | Messing vernickelt; PBT                                                 |
| Anzeigen / Bedienelemente                |               |                                                                         |
| Anzeige                                  | Schaltzustand | 1 x LED, gelb                                                           |
| Zubehör                                  |               |                                                                         |
| Lieferumfang                             |               | Befestigungsmuttern: 2                                                  |
| Bemerkungen                              |               |                                                                         |
| Verpackungseinheit                       |               | 1 Stück                                                                 |
| Elektrischer Anschluss                   |               |                                                                         |
| Kabel: 2 m, PVC; 3 x 0,5 mm <sup>2</sup> |               |                                                                         |
| Anschluss                                |               |                                                                         |



Adernfarben :

BN = braun

BU = blau

GN/YE = grün / gelb