


Positionssensor für Hubventile

IX-3080-BPKG/3LED/0,3M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: IX5010

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



- 1 maximaler Spindelhub
- 2 Messdistanz
- 3 Messbereichsanfang Nullpunkt
- 4 Programmiertasten



Produktmerkmale

Elektrische Ausführung

PNP

Ausgangsfunktion

3 x Schließer

Abmessungen [mm]

67,5 x 43 x 110



Positionssensor für Hubventile

IX-3080-BPKG/3LED/0,3M

Einsatzbereich		
Applikation		Positionsmeldung für Einfach- und Doppelsitz-Linearventile; Absolute Wegmessung; Überwachung der Ventildichtung
Elektrische Daten		
Betriebsspannung	[V]	18...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	42; (24 V)
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit	[ms]	2000
Ausgänge		
Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		3 x Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	100
Kurzschlusschutz		ja
Ausführung Kurzschlusschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Erfassungsbereich		
Messbereich	[mm]	0...80
Max. Targetgeschwindigkeit	[m/s]	1
Auflösung Ventilhub	[mm]	0,2
Target		Zylindrische Scheibe
	-	Ø 24 mm ±0,05 mm
	-	Mindesthöhe 10 mm
	-	plane obere Stirnfläche
	-	nicht rostender Stahl nach DIN17440, Werkstoff-Nr. 1.4404
Software / Programmierung		
Parametriermöglichkeiten	3 beliebige Schaltschwellen im Messbereich	
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Hinweis zur Umgebungstemperatur	bei festverlegtem Kabel	
Schutzart	IP 65; IP 67; (nur in Verbindung mit einem Einbau im Ventilkopf, der ausreichenden Schutz vor mechanischer Beschädigung des Sensors bietet)	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV Koppelzange
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	3 V
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	67,5 x 43 x 110



Positionssensor für Hubventile

IX-3080-BPKG/3LED/0,3M

Werkstoffe	PA; TPE; PP
------------	-------------

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, grün open
	Schaltzustand	1 x LED, gelb seat
	Schaltzustand	1 x LED, rot close

Zubehör

Lieferumfang	Arretierungsklammern: 1
--------------	-------------------------


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 0,3 m, PVC

Anschluss



schwarz	OUT 1 seat
weiß	OUT 2 close
grau	OUT 3 open
Adernfarben :	
BK =	schwarz
BN =	braun
BU =	blau
GY =	grau
WH =	weiß