


Zylindersensor für Zugstangenzyylinder

MKZ3000-ANKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



1 Aktive Fläche



Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Abmessungen [mm]	37,5 x 35 x 35,5

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 10
Verpolungsschutz	ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms]	2

Ausgänge

Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	300
Schaltfrequenz DC [Hz]	5000
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Ansprechempfindlichkeit [mT]	3
Überfahrgeschwindigkeit [m/s]	< 5

Genauigkeit / Abweichungen

Hysterese [mm]	1
Reproduzierbarkeit [mm]	0,1

Umgebungsbedingungen


Umgebungstemperatur [°C]	-25...75
--------------------------	----------



Zylindersensor für Zugstangenzyylinder

MKZ3000-ANKG

Schutzart		IP 67	
Zulassungen / Prüfungen			
EMV		EN 60947-5-2	
Schock-/Schwingbeanspruchung		30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanische Daten			
Aktive Fläche		mittig	
Zylinderbauform		Zugstangenzyylinder	
Abmessungen [mm]		37,5 x 35 x 35,5	
Werkstoffe		Gehäuse: Kunststoff; Montageadapter: Aluminium	
Anzeigen / Bedienelemente			
Anzeige		Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen			
Verpackungseinheit		1 Stück	
Elektrischer Anschluss			
Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²			
Anschluss			



Adernfarben :
 BN = braun
 BU = blau
 BK = schwarz