




C-Nut-Zylindersensor

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



- 1 Befestigungsexzenter
- 2 Aktive Fläche



Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Abmessungen [mm]	17,5 x 2,8 x 7,7

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 10
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms]	30

Ausgänge

Elektrische Ausführung	PNP
Ausgangsfunktion	Schließer
Max. Spannungsabfall Schalt Ausgang DC [V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schalt Ausganges DC [mA]	100
Schaltfrequenz DC [Hz]	10000
Kurzschlussschutz	ja
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich


Ansprechempfindlichkeit [mT]	2,8
Überfahrgeschwindigkeit [m/s]	> 10



C-Nut-Zylindersensor

MKC3028BBPKG/G/0,57M/ZH

Genauigkeit / Abweichungen		
Hysterese	[mm]	< 1,5
Reproduzierbarkeit	[mm]	< 0,2
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 65; IP 67
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-4-2 ESD	- CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-5 Surge	0,5 kV line to line, Ri: 2 Ohm
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
	EN 55011	Klasse B
Mechanische Daten		
Einbauart		nicht bündig einbaubar
Montageart		Befestigungsexzenter mit Innensechskant SW 0,9
Zylinderbauform		C-Nut-Zylinder
Abmessungen	[mm]	17,5 x 2,8 x 7,7
Werkstoffe		PA; Befestigungsexzenter: Edelstahl
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör		
Zubehör optional		Innensechskantschlüssel
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 0,57 m, PUR; 3 x 0,08 mm ²		
Anschluss		



Adernfarben :
 BK = schwarz
 BN = braun
 BU = blau