


Objekterkennungssensor

O2DIRPKG/K

Bei 8-poligen Buchsen sind die Adernfarben nicht normiert.

Bitte beachten Sie immer die Anschlussbelegung des Sensors und der Buchsen (siehe Datenblatt).



- 1 Display
2 Fokuseinsteller
3 Mitte der Optikachsen



Produktmerkmale

Lichtart	Infrarotlicht
Bildaufflösung [px]	640 x 480
Max. Leserate [Hz]	20

Elektrische Daten

Betriebsspannungstoleranz [%]	10
Betriebsspannung [V]	24 DC
Stromaufnahme [mA]	300
Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Lichtart	Infrarotlicht
Wellenlänge [nm]	850
Bildsensor	CMOS Bildsensor S/W

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Eingänge: 2; Anzahl der digitalen Ausgänge: 5
------------------------------	--

Eingänge

Trigger	24 V PNP (IEC 61131-2 Typ 1); intern
---------	--------------------------------------



Objekterkennungssensor

O2DIRPKG/K

Anzahl der digitalen Eingänge	2			
Eingangsbeschaltung digitale Eingänge	24 V PNP; (konfigurierbar; IEC 61131-2 Typ 1)			
Ausgänge				
Gesamtzahl Ausgänge	5			
Anzahl der digitalen Ausgänge	5; (konfigurierbar)			
Ausgangsfunktion	24 V PNP			
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2			
Strombelastbarkeit je Ausgang [mA]	100			
Kurzschlusschutz	ja			
Überlastfest	ja			
Erfassungsbereich				
Bildfeldgröße [mm]	Arbeitsabstand	Bildfeld	Kleinstes erkennbares Objekt	Auflösung
	50	33 x 24	0,3	0,075
	75	50 x 36	0,4	0,1
	100	66 x 47	0,5	0,125
	200	132 x 94	0,9	0,225
	400	264 x 189	1,7	0,425
	1000	660 x 472	4,0	1,0
	2000	1320 x 945	8,0	2,0
Bildauflösung [px]	640 x 480			
Objektivtyp	Weitwinkel			
Max. Leserate [Hz]	20			
Software / Programmierung				
Parametriermöglichkeiten	Über 2 Tasten und 10-Segment-Anzeige oder über PC/Notebook mit Bediensoftware			
Schnittstellen				
Kommunikationsschnittstelle	Ethernet			
Ethernet				
Anzahl der Ethernet Schnittstellen	1			
Übertragungsstandard	10Base-T; 100Base-TX			
Übertragungsrate	10; 100			
Protokoll	TCP/IP; EtherNet/IP			
Werkseinstellungen	IP-Adresse: 192.168.0.49			
	Subnetzmaske: 255.255.255.0			
	Gateway IP-Adresse: 192.168.0.201			
	MAC-Adresse: siehe Typenschild			
Umgebungsbedingungen				
Umgebungstemperatur [°C]	-10...60			
Lagertemperatur [°C]	-40...85			
Schutzart	IP 67			



Objekterkennungssensor

O2DIRPKG/K

Zulassungen / Prüfungen		
EMV	Störemission	EN 61326
	Störfestigkeit	EN 61326
Schockfestigkeit	IEC 60028-2-27	
Vibrationsfestigkeit	IEC 60028-2-6	
MTTF	[Jahre]	90
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	436
Abmessungen	[mm]	60 x 42 x 53,5
Werkstoffe	Gehäuse: Zinkdruckguss pulverbeschichtet; Frontscheibe: Glas; LED-Fenster: PC	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	3 x LED, grün
	Schaltzustand	4 x LED, gelb
		10-Segment-Anzeige, 4-stellig
Zubehör		
Zubehör optional		Bediensoftware
		Montagezubehör
Bemerkungen		
Bemerkungen	Betriebsspannung "supply class 2" gemäß cULus	
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss - Ethernet		
Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: D		
		
1	TD+	
2	RD+	
3	TD-	
4	RD-	




Objekterkennungssensor

O2DIRPKG/K

Elektrischer Anschluss - Prozessanschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



1	U+
2	Triggereingang
3	0 V
4	Schaltausgang 5 / Triggerausgang
5	Schaltausgang 3 / Ready
6	Schaltausgang 4 / OUT
7	Schaltausgang 1 / Eingang 1
8	Schaltausgang 2 / Eingang 2