OA3513

Einweglichtschranke Sender

OAS-OOOA/LS500L/25M



1 Wahlschalter und Potentiometer hinter der Abdeckung

Produktmerkmale		
Gehäuse		Quaderförmig
Einsatzbereich		
Funktionsprinzip		Einweglichtschranke
Elektrische Daten		
Frequenz AC	[Hz]	47...63
Betriebsspannung	[V]	20...250 AC/DC
Max. Leistungsaufnahme	[VA]	3,5
Schutzklasse		II
Ausgänge		
Kurzschlussschutz		nein
Überlastfest		nein
Erfassungsbereich		
Sender / Empfänger		Sender
Reichweite	[m]	25
Reich-/Tastweite einstellbar		ja
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...60
Schutzart		IP 65

OA3513

Einweglichtschranke Sender

OAS-OOOA/LS500L/25M

Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	335,658
Gehäuse		Quaderförmig
Abmessungen	[mm]	90 x 30 x 70
Werkstoffe		PBT
Optikwerkstoff		PMMA
Ausrichtung Optik		seitliche Optik

Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	1 x LED, rot

Zubehör	
Lieferumfang	Befestigungswinkel
	Schraubendreher

Bemerkungen	
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x 7/8"; Codierung: A

Anschluss