




Kapazitiver Sensor

KI-3250NAPKG/SL/1P/US/IO



- 1 LED gelb Schaltzustand
- 2 Potentiometer Schaltabstand



| Produktmerkmale                                          |  |                    |
|----------------------------------------------------------|--|--------------------|
| Elektrische Ausführung                                   |  | PNP                |
| Ausgangsfunktion                                         |  | Öffner             |
| Schaltabstand [mm]                                       |  | 0,5...40           |
| Kommunikationsschnittstelle                              |  | IO-Link            |
| Gehäuse                                                  |  | Gewindebauform     |
| Abmessungen [mm]                                         |  | M30 x 1,5 / L = 92 |
| Einsatzbereich                                           |  |                    |
| Mediumtemperatur [°C]                                    |  | -25...110          |
| Elektrische Daten                                        |  |                    |
| Betriebsspannung [V]                                     |  | 10...30 DC         |
| Stromaufnahme [mA]                                       |  | < 22               |
| Schutzklasse                                             |  | III                |
| Verpolungsschutz                                         |  | ja                 |
| Ausgänge                                                 |  |                    |
| Elektrische Ausführung                                   |  | PNP                |
| Ausgangsfunktion                                         |  | Öffner             |
| Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]                |  | 2,5                |
| Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA] |  | 200                |
| Schaltfrequenz DC [Hz]                                   |  | 30                 |
| Kurzschlusschutz                                         |  | ja                 |
| Überlastfest                                             |  | ja                 |
| Erfassungsbereich                                        |  |                    |
| Schaltabstand [mm]                                       |  | 0,5...40           |
| Schaltabstand einstellbar                                |  | ja                 |
| Werkseinstellung Schaltabstand [mm]                      |  | 25                 |
| Realschaltabstand Sr [mm]                                |  | 25 ± 10 %          |



## Kapazitiver Sensor

KI-3250NAPKG/SL/1P/US/IO

| Genauigkeit / Abweichungen        |                                                                                                                                                             |                                                                               |
|-----------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------|
| Hysterese                         | [% von Sr]                                                                                                                                                  | 1...15                                                                        |
| Schaltpunktdrift                  | [% von Sr]                                                                                                                                                  | -15...15                                                                      |
| Schnittstellen                    |                                                                                                                                                             |                                                                               |
| Kommunikationsschnittstelle       | IO-Link                                                                                                                                                     |                                                                               |
| Übertragungstyp                   | COM2 (38,4 kBaud)                                                                                                                                           |                                                                               |
| IO-Link Revision                  | 1.1                                                                                                                                                         |                                                                               |
| SDCI-Norm                         | IEC 61131-9                                                                                                                                                 |                                                                               |
| Profile                           | Smart Sensor: Process Data Variable; Device Identification                                                                                                  |                                                                               |
| SIO-Mode                          | ja                                                                                                                                                          |                                                                               |
| Benötigte Masterportklasse        | A                                                                                                                                                           |                                                                               |
| Min. Prozesszykluszeit            | [ms]                                                                                                                                                        | 20                                                                            |
| IO-Link Funktionen<br>(azyklisch) | Anwendungsspezifische Markierung; Betriebsstundenzähler; Schließer / Öffner (parametrierbar); PNP / NPN (parametrierbar); Schaltpunkteinstellung; Hysterese |                                                                               |
| Umgebungsbedingungen              |                                                                                                                                                             |                                                                               |
| Umgebungstemperatur               | [°C]                                                                                                                                                        | -25...80                                                                      |
| Schutzart                         | IP 65; IP 67; IP 69K                                                                                                                                        |                                                                               |
| Zulassungen / Prüfungen           |                                                                                                                                                             |                                                                               |
| EMV                               | EN 61000-4-2                                                                                                                                                | 30 kV AD / 4 kV CD                                                            |
|                                   | EN 61000-4-3                                                                                                                                                | 10 V/m                                                                        |
|                                   | EN 61000-4-4                                                                                                                                                | 2 kV                                                                          |
|                                   | EN 61000-4-6                                                                                                                                                | 10 V                                                                          |
|                                   | EN 55011                                                                                                                                                    | Klasse B                                                                      |
| Schwingfestigkeit                 | DIN EN 60947-5-2                                                                                                                                            | 1 mm Amplitude, Schwingdauer 5 min., 30 min. je Achse bei Resonanz oder 55 Hz |
| Schockfestigkeit                  | DIN EN 60947-5-2                                                                                                                                            | 30 g 6 Schocks / 11 ms Halbsinus (x, y, z)                                    |
| MTTF                              | [Jahre]                                                                                                                                                     | 896,74                                                                        |
| UL-Zulassung                      | Ta                                                                                                                                                          | -25...60 °C                                                                   |
|                                   | Enclosure type                                                                                                                                              | Type 1                                                                        |
|                                   | Spannungsversorgung                                                                                                                                         | Limited Voltage/Current                                                       |
|                                   | Zulassungsnummer UL                                                                                                                                         | D001                                                                          |
|                                   | File Nummer UL                                                                                                                                              | E174191                                                                       |
| Mechanische Daten                 |                                                                                                                                                             |                                                                               |
| Gewicht                           | [g]                                                                                                                                                         | 51,5                                                                          |
| Gehäuse                           | Gewindebauform                                                                                                                                              |                                                                               |
| Einbauart                         | nicht bündig einbaubar                                                                                                                                      |                                                                               |
| Abmessungen                       | [mm]                                                                                                                                                        | M30 x 1,5 / L = 92                                                            |
| Gewindebezeichnung                | M30 x 1,5                                                                                                                                                   |                                                                               |
| Werkstoffe                        | PBT; PC; POM                                                                                                                                                |                                                                               |
| Anzugsdrehmoment                  | [Nm]                                                                                                                                                        | 8                                                                             |
| Anzeigen / Bedienelemente         |                                                                                                                                                             |                                                                               |
| Anzeige                           | Schaltzustand                                                                                                                                               | 1 x LED, gelb                                                                 |
| Zubehör                           |                                                                                                                                                             |                                                                               |
| Lieferumfang                      | Befestigungsmuttern: 2                                                                                                                                      |                                                                               |

# KI5307



## Kapazitiver Sensor

KI-3250NAPKG/SL/1P/US/IO

### Bemerkungen

Verpackungseinheit


1 Stück

### Elektrischer Anschluss - Stecker

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



### Anschluss



4: OUT / IO-Link