


MFB3002BANKG/B/AM/500 /ZH



Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Schaltabstand [mm]	1,8
Gehäuse	Gewindebauform
Abmessungen [mm]	M12 x 1 / L = 41

Besondere Eigenschaft		Ganzmetallgehäuse
Applikation		Hydraulikzylinder
Medien		Erkennt Fe-Metalle
Min. Berstdruck	[bar]	2000
Druckfestigkeit	[bar]	500

Betriebsspannung	[V]	10...36 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 23
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja

Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	1,6
Max. Reststrom [mA]	0,1
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	200
Schaltfrequenz DC [Hz]	1000
Kurzschlussschutz	ja
Ausführung Kurzschlussschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Schaltabstand	[mm]	1,8
---------------	------	-----



Zylindersensor

MFB3002BANKG/B/AM/500 /ZH

Genauigkeit / Abweichungen		
Hysterese	[% von Sr]	< 15
Schaltpunktdrift	[% von Sr]	10
Reproduzierbarkeit	[% von Sr]	10
Umgebungsbedingungen		
Druckspitze	[bar]	1000
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 65; IP 68; IP 69K
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
	EN 55011	Klasse B
	DIN ISO 11452-5	100 V/m
Schwingfestigkeit	EN 60068-2-6 Fc	20 g 50 Frequenzzyklen, 1 Oktave/Minute, in 3 Achsen / 10...3000 Hz -20...50 °C
Schockfestigkeit	EN 60068-2-27 Ea	100 g 11 ms Halbsinus; je 3 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen / -40...85 °C
Dauerschockfestigkeit	EN 60068-2-27 Ea	40 g 6 ms; je 4000 Schocks in jede Richtung der 3 Koordinatenachsen / -20...50 °C
MTTF	[Jahre]	2158
UL-Zulassung	Zulassungsnummer UL	C006
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	82,7
Gehäuse		Gewindebauform
Einbauart		bündig einbaubar
Abmessungen	[mm]	M12 x 1 / L = 41
Gewindebezeichnung		M12 x 1
Werkstoffe		Gehäuse: Edelstahl; O-Ring: FKM; Stützring: PTFE
Anzugsdrehmoment	[Nm]	< 25
Ganzmetallgehäuse		ja
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsmuttern: 1
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück


Zylindersensor

MFB3002BANKG/B/AM/500 /ZH

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR, Ø 4,9 mm; 3 x 0,34 mm²

Anschluss



Adernfarben :
 BK = schwarz
 BN = braun
 BU = blau

Diagramme und Kurven

