




Zylindersensor für Profilstangenzyylinder

MKP3000-ANKG

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: MK5114 + E11801

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



1 Aktive Fläche



Produktmerkmale

Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Abmessungen [mm]	41 x 30 x 27

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]	10...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 10
Verpolungsschutz	ja
Max. Bereitschaftsverzögerungszeit [ms]	2

Ausgänge

Elektrische Ausführung	NPN
Ausgangsfunktion	Schließer
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	300
Schaltfrequenz DC [Hz]	5000



Zylindersensor für Profilstangenzyylinder

MKP3000-ANKG

Kurzschlusschutz	ja	
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet	
Überlastfest	ja	
Erfassungsbereich		
Ansprechempfindlichkeit	[mT]	3
Überfahrgeschwindigkeit	[m/s]	< 5
Genauigkeit / Abweichungen		
Hysteresis	[mm]	1
Reproduzierbarkeit	[mm]	0,1
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-25...75
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B
Schock-/ Schwingbeanspruchung	30 g (11 ms) / 10-55 Hz (1 mm)	
Mechanische Daten		
Aktive Fläche	vorn	
Zylinderbauform	Profilstangenzyylinder	
Abmessungen	[mm]	41 x 30 x 27
Werkstoffe	Aluminium; Kunststoff	
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	

MK5041




Zylindersensor für Profilstangenzyylinder

MKP3000-ANKG

Elektrischer Anschluss

Kabel: 2 m, PUR / PVC; 3 x 0,25 mm²

Anschluss



BN =	Adernfarben :
BU =	braun
BK =	blau
	schwarz