




Reflexlichttaster

OKT-FPKG/US-100

Auslaufartikel

Alternativartikel: O6T201

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale

Gehäuse Quaderförmig

Einsatzbereich

Funktionsprinzip Reflexlichttaster

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	10...50 DC
Stromaufnahme	[mA]	30; ((24 V))
Schutzklasse		III
Verpolungsschutz		ja

Ausgänge

Elektrische Ausführung		PNP
Ausgangsfunktion		Hell-/Dunkelschaltung; (programmierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	250
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs	[mA]	250
Schaltfrequenz DC	[Hz]	50



Reflexlichttaster

OKT-FPKG/US-100

Kurzschlussschutz	ja
Ausführung Kurzschlussschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Erfassungsbereich

Tastweite [mm]	0...500; (Reflexlichttaster)
Reich-/Tastweite einstellbar	ja

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	0...60
Schutzart	IP 65

Zulassungen / Prüfungen

EMV	IEC 801-2	Level 4
	IEC 801-3	Level 2
	IEC 801-4	Level 3
	IEC 255-5	Level 2
MTTF [Jahre]	535	

Mechanische Daten

Gewicht [g]	65,8
Gehäuse	Quaderförmig
Werkstoffe	PPO modifiziert
Ausrichtung Optik	seitliche Optik

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Zubehör

Lieferumfang	Schraubendreher
	Befestigungsschrauben: 2 x M4 x 25
	Unterlegscheiben: 2
	Federringe: 2
	Muttern: 2

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



OK5028



Reflexlichttaster

OKT-FPKG/US-100

Anschluss

