


Infrarot-Temperatursensor

OWF-9000-ABOA

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: TW7011 + E35061 + E35065

Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale

Gehäuse	Zylindrisch
---------	-------------

Elektrische Daten

Betriebsspannung	[V]	20...250 AC/DC
------------------	-----	----------------

Verpolungsfest		nein
----------------	--	------

Ausgänge

Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	10,5
--	-----	------

Max. Spannungsabfall Schaltausgang AC	[V]	10,5
--	-----	------

Mindestlaststrom	[mA]	15
------------------	------	----

Max. Reststrom	[mA]	7
----------------	------	---

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs AC	[mA]	200; (250 (...50 °C))
---	------	-----------------------



Infrarot-Tempersensor

OWF-9000-ABOA

Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	50
Kurzzeitige Strombelastbarkeit des Schaltausgangs	[mA]	1500; (10 ms / 0,5 Hz)
Schaltfrequenz AC	[Hz]	20
Schaltfrequenz DC	[Hz]	25
Kurzschlussfest		nein
Überlastfest		nein

Erfassungsbereich

Erfassungsbereich Hysterese	[%]	1...15
-----------------------------	-----	--------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart		IP 65

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 60947-5-2	
	EN 55011	Klasse B

Mechanische Daten

Gehäuse		Zylindrisch
Abmessungen	[mm]	Ø 58 / L = 129
Werkstoffe		Gehäuse: Messing weißbronze-beschichtet
Optikwerkstoff		Glas

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Schaltzustand	1 x LED, gelb
---------	---------------	---------------

Zubehör


Lieferumfang		Fiberoptik mit Aluwendelschlauch
--------------	--	----------------------------------

Bemerkungen

Bemerkungen		Empfehlung: Nach einem Kurzschluss das Gerät auf sichere Funktion prüfen.
Verpackungseinheit		1 Stück

Elektrischer Anschluss


Steckverbindung: 1 x 7/8"



Infrarot-Temperatursensor

OWF-9000-ABOA

Anschluss



Hinweis : Miniatur-Sicherung gemäß IEC60127-2 Sheet 1 ≤ 2 A flink