




Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

**Produktmerkmale**

Anzahl der Ein- und Ausgänge

Anzahl der digitalen Ausgänge: 2

Prozessanschluss

Gewindeanschluss M26 x 1,5

Einsatzbereich

Ausführung

für T-Stücke (DIN 2353): QL 22-18-22

Mediumtemperatur [°C]

0...80

Druckfestigkeit [bar]

30

Elektrische Daten

Betriebsspannung [V]

20...28 DC

Stromaufnahme [mA]

< 80

Verpolungsschutz

ja

Bereitschaftsverzögerungszeit [s]

15; (optisch signalisiert)

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge

Anzahl der digitalen Ausgänge: 2

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge

2

Ausgangssignal

Schaltsignal

Elektrische Ausführung

PNP

Anzahl der digitalen Ausgänge

2



Strömungswächter

SAE18BBDGPKG/W/US

Ausgangsfunktion	Schließer	
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC	[V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC	[mA]	200
Kurzschlussschutz		ja
Ausführung Kurzschlussschutz		getaktet
Überlastfest		ja
Mess-/Einstellbereich		
Durchflussbereich	[l/min]	0...20
Einstellbereich	[l/min]	0,4...19,6
Genauigkeit / Abweichungen		
Hinweis zur Reproduzierbarkeit		3 % (Q < 30 %) / 7 % (Q < 100 %)
Temperaturgradient	[K/min]	200
Hysterese	[l/min]	ca. 10
Messfehler	[% vom Endwert]	max. ± 10
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	5; (10%...90%)
Software / Programmierung		
Schaltpunktabgleich		Taster
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-20...60
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Abmessungen	[mm]	Ø 14
Werkstoffe		PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		1.4571 (Edelstahl / 316Ti) teilweise vernickelt
Prozessanschluss		Gewindeanschluss M26 x 1,5
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Funktion	10 x LED, mehrfarbig Auflösung 10 % vom Endwert
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück

Strömungswächter


SAE18BBDGPKG/W/US

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß