




Druckluftzähler

SDG3"/METRIS PB DN80

Auslaufartikel
Auslaufdatum: 31.12.2024

Alternativartikel: SDG450
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



- 1 Strömungssensor
- 2 Messblock



Produktmerkmale	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
Messbereich [m³/h]	9...2750
Prozessanschluss	Flansch DN80 gemäß:DIN EN 10220
Einsatzbereich	
Applikation	Totalisatorfunktion
Medien	Betriebsdruckluft
Hinweis zu Medien	Luftqualität ISO 8573-1
	Klasse 141
	Klasse 344
Mediumtemperatur [°C]	0...60
Druckfestigkeit [bar]	16
Druckfestigkeit [MPa]	1,6
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	19...30 DC
Stromaufnahme [mA]	< 100

**Druckluftzähler**

SDG3"/METRIS PB DN80

Schutzklasse	III
Verpolungsschutz	ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	0,5

Ein-/Ausgänge

Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 2; Anzahl der analogen Ausgänge: 1
------------------------------	---

Ausgänge

Gesamtzahl Ausgänge	2
Ausgangssignal	Schaltsignal; Analogsignal; Impulssignal; (konfigurierbar)
Elektrische Ausführung	PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge	2
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	250; (je Ausgang)
Anzahl der analogen Ausgänge	1
Analogausgang Strom [mA]	4...20; (skalierbar)
Max. Bürde [Ω]	500
Impulsausgang	Verbrauchsmengen-Zähler
Kurzschlusschutz	ja
Ausführung Kurzschlusschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Mess-/Einstellbereich

Messbereich [m³/h]	9...2750
Anzeigebereich [m³/h]	0...3300

Durchflussmengenüberwachung

Impulswertigkeit	1 Nm³
Impulslänge [s]	0,1

Genauigkeit / Abweichungen

Strömungsüberwachung	
Genauigkeit (im Messbereich)	$\pm (3 \% MW + 0,3 \% MEW) / \pm (6 \% MW + 0,6 \% MEW)$; (Klasse 141 /; Klasse 344)

Reaktionszeiten

Strömungsüberwachung	
Ansprechzeit [s]	0,1; (dAP = 0)

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	0...60
Lagertemperatur [°C]	-20...85
Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%]	90
Schutzart	IP 65

Druckluftzähler

SDG3"/METRIS PB DN80

Zulassungen / Prüfungen

EMV	EN 61000-4-2 ESD	4 kV CD / 8 kV AD
	EN 61000-4-3 HF gestrahlt	10 V/m
	EN 61000-4-4 Burst	2 kV
	EN 61000-4-6 HF leitungsgebunden	10 V
Vibrationsfestigkeit	DIN IEC 68-2-6	5 g (55...2000 Hz)
MTTF [Jahre]		214

Mechanische Daten

Gewicht [g]	11625
Werkstoffe	PBT-GF20; PC; PC; 1.4301 (Edelstahl / 304); FKM; Messblock: Stahl galvanisiert
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4401 (Edelstahl / 316); 1.4301 (Edelstahl / 304); Keramik glaspassiviert; PEEK; Polyester; FKM; Aluminium eloxiert; Messblock: Stahl galvanisiert
Prozessanschluss	Flansch DN80 gemäß: DIN EN 10220

Bemerkungen



Bemerkungen	MW = Messwert
	MEW = Messbereichsendwert
	Mess-, Anzeige- und Einstellbereiche beziehen sich auf den Normvolumenstrom nach DIN ISO 2533.
	Hinweise zu Installation und Betrieb entnehmen Sie bitte der Bedienungsanleitung.
Verpackungseinheit	1 Stück

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss



OUT1:	Schaltausgang Impulsausgang Mengenzähler
OUT2:	Schaltausgang Eingang Zählerreset Analogausgang