

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR12ABT

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale

Prozessanschluss	G 1/2 Außengewinde
------------------	--------------------

Einsatzbereich

Medien	Flüssige Medien; Gasförmige Medien; Aggressive Medien
--------	---

Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Druckfestigkeit	[bar]	30
-----------------	-------	----

Flüssige Medien

Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Gasförmige Medien

Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Elektrische Daten

Anschluss an Auswerteelektronik	VS 0200
---------------------------------	---------

Mess-/Einstellbereich

Flüssige Medien

Einstellbereich	[cm/s]	3...300
-----------------	--------	---------

Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60
------------------------	--------	--------

Gasförmige Medien

Einstellbereich	[cm/s]	200...2000
-----------------	--------	------------

Genauigkeit / Abweichungen

Temperaturgradient	[K/min]	15
--------------------	---------	----

Reaktionszeiten

Ansprechzeit	[s]	1...10
--------------	-----	--------



Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR12ABT

Flüssige Medien		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Gasförmige Medien		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Umgebungsbedingungen		
Schutzart		IP 67
Mechanische Daten		
Gehäuse		Gewindebauform
Werkstoffe		3.7235 (Titan)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		3.7235 (Titan)
Prozessanschluss		G 1/2 Außengewinde
Zubehör		
Lieferumfang		Dichtungen: 2 x AMF 30
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 2 m, PUR; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm ²		
Anschluss		



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß
GY =	grau