SF3007

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR12ADB/10M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale		
Prozessanschluss		G 1/2 Außengewinde
Einsatzbereich		
Applikation		Hochdruckbereich
Medien		Flüssige Medien; Gasförmige Medien
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Druckfestigkeit	[bar]	300
Flüssige Medien		
Applikation		Hochdruckbereich
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Gasförmige Medien		
Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
Elektrische Daten		
Anschluss an Auswerteelektronik		VS 0200
Mess-/Einstellbereich		
Flüssige Medien		
Einstellbereich	[cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60
Gasförmige Medien		
Einstellbereich	[cm/s]	200...2000
Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	200...800
Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	15
Reaktionszeiten		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Flüssige Medien		
Ansprechzeit	[s]	1...10
Gasförmige Medien		
Ansprechzeit	[s]	1...10

SF3007

Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR12ADB/10M

Umgebungsbedingungen		
Schutzart	IP 67	
Zulassungen / Prüfungen		
Schockfestigkeit	DIN IEC 68-2-27	40 g (11 ms)
Vibrationsfestigkeit	DIN IEC 68-2-6	10 g (55...2000 Hz)
Mechanische Daten		
Gehäuse	Gewindebauform	
Werkstoffe	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)	
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)	
Prozessanschluss	G 1/2 Außengewinde	
Bemerkungen		
Verpackungseinheit	1 Stück	
Elektrischer Anschluss		

Kabel: 10 m, PUR / PVC; 5 x 0,34 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß
GY =	grau