




Luftstromwächter

SLG23XEE40KG/2M




Produktmerkmale		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
Prozessanschluss	Ø 23 mm	
Einsatzbereich		
Mediumtemperatur	[°C]	20...40
Druckfestigkeit	[bar]	1
Elektrische Daten		
Betriebsspannungstoleranz	[%]	-10...10
Betriebsspannung	[V]	24 DC
Stromaufnahme	[mA]	< 35
Min. Isolationswiderstand	[MΩ]	100; (500 V DC)
Bereitschaftsverzögerungszeit	[s]	90
Ein-/Ausgänge		
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der analogen Ausgänge: 1	
Ausgänge		
Gesamtzahl Ausgänge	1	
Ausgangssignal	Analogsignal	
Anzahl der analogen Ausgänge	1	
Analogausgang Spannung	[V]	0...10
Mess-/Einstellbereich		
Durchflussbereich	[cm/s]	200...3000
Hinweis zum Durchflussbereich	= 1...10 V	



Luftstromwächter

SLG23XEE40KG/2M

Genauigkeit / Abweichungen		
Temperaturgradient	[K/min]	1
Umgebungsbedingungen		
Umgebungstemperatur	[°C]	-10...40
Lagertemperatur	[°C]	-25...85
Schutzart		IP 65
Zulassungen / Prüfungen		
MTTF	[Jahre]	727
Mechanische Daten		
Gewicht	[g]	195
Abmessungen	[mm]	Ø 23 / L = 142
Werkstoffe		Gehäuse: PBT; Sensorfläche: Titan
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium		PBT; Titan
Prozessanschluss		Ø 23 mm
Anzeigen / Bedienelemente		
Anzeige	Betrieb	LED, grün
Zubehör		
Lieferumfang		Befestigungsschelle: 1, E40048
Bemerkungen		
Verpackungseinheit		1 Stück
Elektrischer Anschluss		
Kabel: 2 m, PUR; 4 x 0,5 mm², PVC		
Anschluss		



Adernfarben :

BK = schwarz

BN = braun

BU = blau

WH = weiß