




Strömungswächter

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag

Alternativartikel: SI5010 + E40104
Beachten Sie bei der Auswahl des Alternativartikels und des Zubehörs eventuell abweichende technische Daten.



Produktmerkmale	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Prozessanschluss	T-Verschraubung QL 18 / ST DIN 2353
Einsatzbereich	
Applikation	Hochdruckbereich
Medien	Flüssige Medien
Mediumtemperatur [°C]	10...50
Druckfestigkeit [bar]	300
Elektrische Daten	
Betriebsspannung [V]	20...36 DC
Stromaufnahme [mA]	< 45
Verpolungsschutz	ja
Bereitschaftsverzögerungszeit [s]	< 20
Ein-/Ausgänge	
Anzahl der Ein- und Ausgänge	Anzahl der digitalen Ausgänge: 1
Ausgänge	
Gesamtzahl Ausgänge	1
Ausgangssignal	Schaltsignal



Strömungswächter

SCE18ADBFPKG/US-100-IPF

Elektrische Ausführung	PNP
Anzahl der digitalen Ausgänge	1
Ausgangsfunktion	Schließer / Öffner; (parametrierbar)
Max. Spannungsabfall Schaltausgang DC [V]	2,5
Dauerhafte Strombelastbarkeit des Schaltausgangs DC [mA]	400
Kurzschlussschutz	ja
Ausführung Kurzschlussschutz	getaktet
Überlastfest	ja

Mess-/Einstellbereich

Einstellbereich [cm/s]	100...500
------------------------	-----------

Genauigkeit / Abweichungen

Temperaturgradient [K/min]	300
----------------------------	-----

Reaktionszeiten

Ansprechzeit [s]	1...2
------------------	-------

Software / Programmierung

Schaltpunktabgleich	Potentiometer
---------------------	---------------

Umgebungsbedingungen

Umgebungstemperatur [°C]	10...60
Schutzart	IP 67

Mechanische Daten

Abmessungen [mm]	60 x 41 x 101
Werkstoffe	PBT-GF20
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss	T-Verschraubung QL 18 / ST DIN 2353

Anzeigen / Bedienelemente

Anzeige	Funktion	11 x LED
---------	----------	----------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A



Anschluss

