


Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

STM12AAC/US-100-H

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale

Prozessanschluss	M12 x 1
------------------	---------

Einsatzbereich

Medien	Flüssige Medien; Aggressive Medien
--------	------------------------------------

Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Druckfestigkeit	[bar]	5
-----------------	-------	---

Flüssige Medien

Mediumtemperatur	[°C]	-25...80
------------------	------	----------

Elektrische Daten

Anschluss an Auswerteelektronik	VS 0100
---------------------------------	---------

Mess-/Einstellbereich

Flüssige Medien

Einstellbereich	[cm/s]	3...300
-----------------	--------	---------

Größte Empfindlichkeit	[cm/s]	3...60
------------------------	--------	--------

Genauigkeit / Abweichungen

Temperaturgradient	[K/min]	7
--------------------	---------	---

Reaktionszeiten

Ansprechzeit	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Flüssige Medien

Ansprechzeit	[s]	2...20
--------------	-----	--------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------

Mechanische Daten

Gehäuse	Gewindebauform
---------	----------------

Abmessungen	[mm]	M12 x 1
-------------	------	---------

Gewindebezeichnung	M12 x 1
--------------------	---------

Werkstoffe	PTFE
------------	------

Prozessanschluss	M12 x 1
------------------	---------

Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

ST1404



Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit


STM12AAC/US-100-H

Elektrischer Anschluss

Steckverbindung: 1 x M12; Codierung: A; Max. Leitungslänge: 100 m



Anschluss



BK =	Adernfarben :
BN =	schwarz
BU =	braun
WH =	blau
	weiß