


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC508A + E7000A

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	50
Max strømbelastning total [A]	2
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale udgange: 4
-------------------------	---------------------------

Udgange

Elektrisk design	AS-i
Antal digitale udgange	4
Strømkreds	PNP
Spændingsområde DC [V]	15...30; (til PELV)
Max strømbelastning pr. udgang [mA]	1000; (anvendelseskategori DC-13 (kontrol af elektromagneter): 20 W (IEC 60947-5-1))
Kortslutningssikret	ja
Galvanisk adskilt	ja

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [°C]	0...40
Kapslingsklasse	IP 67



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicL45 4DO T M12 ATEX

Godkendelser / Tests						
ATEX mærkning		II 3G EEx nA II T6 X				
		II 3D T60 °C IP 67 X				
EMC		EN 50295				
AS-i parametre						
AS-i version		2.1				
AS-i adressering		IR-adressering mulig				
Udvidet adressering		nej				
AS-i profil		S-8.0.E				
AS-i I/O konfiguration [hex]		8				
AS-i ID kode [hex]		0.E				
AS-i certifikat afventer		ja				
Konfiguration af databits		databit	D0	D1	D2	D3
		Hunstik	O-1	O-2	O-3	O-4
		ben	4	4	4	4
Mekaniske data						
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul og sort stik				
Materiale		PBT				
Display / Betjeningsenhed						
Display		Drift		LED, grøn		
		fejl		LED, rød		
		Funktion		LED, gul		
Tilbehør						
Leverings omfang		AC5003				
Bemærkning						
Bemærkning		Brug M12-stik med sekskant-møtrik, tilspændingsmoment 0.8 Nm.				
Emballage-enheder		1 stk.				
Elektrisk tilslutning						
Kontaktstifter til modulunderdel, FK-E:						
Stik: M12; kodning: A						
