


Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



- 1 Position der Referenzmarke  
2 M4 Tiefe 5 mm



### Produktmerkmale

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Auflösung              | 3600 Striche |
| Wellenausführung       | Vollwelle    |
| Wellendurchmesser [mm] | 6            |

### Elektrische Daten

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Betriebsspannungstoleranz [%] | 10   |
| Betriebsspannung [V]          | 5 DC |
| Stromaufnahme [mA]            | 150  |

### Ausgänge

|                                    |     |
|------------------------------------|-----|
| Elektrische Ausführung             | TTL |
| Strombelastbarkeit je Ausgang [mA] | 20  |
| Schaltfrequenz [kHz]               | 300 |
| Phasenversatz A und B [°]          | 90  |

### Mess-/Einstellbereich

|           |              |
|-----------|--------------|
| Auflösung | 3600 Striche |
|-----------|--------------|

### Umgebungsbedingungen

|                                              |           |
|----------------------------------------------|-----------|
| Umgebungstemperatur [°C]                     | -20...100 |
| Lagertemperatur [°C]                         | -30...100 |
| Max. zulässige relative Luftfeuchtigkeit [%] | 98        |
| Schutzart                                    | IP 64     |



## Inkrementaler Drehgeber mit Vollwelle

RU-3600-I05/L1

### Zulassungen / Prüfungen

|                      |                     |
|----------------------|---------------------|
| Schockfestigkeit     | 100 g (6 ms)        |
| Vibrationsfestigkeit | 10 g (55...2000 Hz) |

### Mechanische Daten

|                                               |                |
|-----------------------------------------------|----------------|
| Abmessungen [mm]                              | Ø 58 / L = 46  |
| Werkstoffe                                    | Aluminium      |
| Max. Drehzahl mechanisch [U/min]              | 12000          |
| Max. Anfangsdrehmoment [Nm]                   | 1              |
| Bezugstemperatur [°C]                         | 20             |
| Wellenausführung                              | Vollwelle      |
| Wellendurchmesser [mm]                        | 6              |
| Wellenwerkstoff                               | 1.4104 (Stahl) |
| Max. Wellenbelastung axial am Wellenende [N]  | 10             |
| Max. Wellenbelastung radial am Wellenende [N] | 20             |
| Befestigungsflansch                           | Synchroflansch |


### Elektrischer Anschluss

Kabel: 1 m, PUR; axial

|              |                    |
|--------------|--------------------|
| braun        | A                  |
| grün         | A invertiert       |
| grau         | B                  |
| rosa         | B invertiert       |
| rot          | 0-Index            |
| schwarz      | 0-Index invertiert |
| blau         | L+ Sensor          |
| weiß         | 0V Sensor          |
| braun / grün | L+ (Up)            |
| weiß / grün  | 0V (Un)            |
| violett      | Störung invertiert |
| Schirm       | Gehäuse            |

### Diagramme und Kurven

Impulsdiagramm



Drehrichtung im Uhrzeigersinn (auf die Welle gesehen)