




AS-Interface CANopen gateway med PLC

ControllerE 2Mstr CO RS232

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC1332
Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation	
Applikation	decentraliseret styreenhed; CANopen gateway
Elektriske Data	
Driftspænding [V]	24 DC; ("supply class 2" iht. cULus)
Strømforbrug [mA]	< 500
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	10
Max. energi forbrug [VA]	10
Antal AS-i Master	2
Interface	
Kommunikationsinterface	RS232; CAN
CAN	
Antal CAN interfaces	1
Protokol	CANopen



AS-Interface CANopen gateway med PLC

ControllerE 2Mstr CO RS232

Brugstype	Dataoverførsel
RS232	
Antal R232 interfaces	1
Transmissions hastighed	9600...115200 Baud
Stik type	RJ11
Brugstype	programmering
Bemærk omkring interface	elektrisk isoleret

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95
Kapslingsklasse		IP 20

AS-i parametre

AS-i version	2.1
AS-i master profil	M3
AS-i certifikat	61108

Mekaniske data

Kapsling	hus for DIN skinne montering
Materiale	aluminium; stålplade forzinket

Display / Betjeningsenhed

Display	Funktion	4 x LED, rød
		3 x LED, grøn
		3 x LED, gul
		fuldt grafisk LCD-display

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Tilslutning

