




AS-Interface PROFIBUS DP gateway med PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Artiklen er udgået - arkiv informationer



Applikation		
Applikation	decentraliseret styreenhed; PROFIBUS DP gateway	
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	24 DC
Isolationsmodstand	[V]	500
Strømforbrug	[mA]	< 500
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	10
Max. energi forbrug	[VA]	10
Antal AS-i Master		1
Potentialfri		ja
Interface		
Kommunikationsinterface	RS232; PROFIBUS	
PROFIBUS		
Transmission standard	EN 50170	
Transmissions hastighed	12 MBaud	



AS-Interface PROFIBUS DP gateway med PLC

ControllerE 1Mstr DP RS232

Protokol		Profibus DP	
Brugstype		Dataoverførsel	
Bemærk omkring interface		diagnosefunktion	
RS232			
Antal R232 interfaces		1	
Transmissions hastighed		9600...115200 Baud	
Stik type		RJ11	
Brugstype		programmering	
Bemærk omkring interface		elektrisk isoleret	
Omgivende forhold			
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...60	
Lagringstemperatur	[°C]	-20...70	
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	95	
Kapslingsklasse		IP 20	
AS-i parametre			
AS-i version		2.1	
AS-i master profil		M3	
Mekaniske data			
Kapsling		hus for DIN skinne montering	
Dimensioner	[mm]	86 x 131 x 107	
Materiale		aluminium; stålplade forzinket	
Display / Betjeningsenhed			
Display	Funktion		2 x LED, rød
			2 x LED, grøn
			2 x LED, gul
			fuldt grafisk LCD-display
Bemærkning			
Emballage-enheder		1 stk.	
Elektrisk tilslutning			
Tilslutning			

