


AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2411

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Applikation

Applikation

Felt installation

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 142
Max strømbelastning total	[A]	4
Integreret "Watchdog"		ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	2
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning	[V] 20...30



AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP

Max. Total strømbelastning på indgange	[mA]	100
Indgangsstrøm High	[mA]	> 5
Indgangsstrøm Low	[mA]	< 1,5
Koblingsniveau høj signal	[V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede		ja

Udgange		
Elektrisk design		AS-i
Antal digitale udgange		2
Strømkreds		PNP
Spændingsområde DC	[V]	10...30; (til PELV; via rundkabel)
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	2000
Kortslutningssikret		ja
Galvanisk adskilt		ja

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...80
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	

AS-i parametre					
AS-i profil		S-3.0			
AS-i I/O konfiguration	[hex]	3			
AS-i ID kode	[hex]	0			
AS-i certifikat		05801			
Konfiguration af databits	databit	D0	D1	D2	D3
	Hunstik	I-1	I-2	O-3	O-4
	ben	2+4	2+4	4	4

Mekaniske data	
Materiale	PUR

Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
	Funktion	LED, gul

Bemærkning	
Bemærkning	indgange og udgange må ikke være galvanisk forbundne
Emballage-enheder	1 stk.




AS-Interface CompactLine modul

Compactmodul aktiv, 2E/2AT PNP


Elektrisk tilslutning

Kabel: 2 m; 5 x 1,5 mm²

Tilslutning



; kodning: A



1	Indgange
2+4	Forsyningsspænding sensor L+
3	Dataindgang internt forbundet
5	Forsyningsspænding sensor L-