




AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67



- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Applikation		
Applikation		Felt installation
Elektriske Data		
Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i	[mA]	157
Polaritetsbeskyttelse		ja
Ekstra strømforsyning	[V]	24...30 DC; (AUX)
Ekstra strømforsyning		valgfri
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning	[mA]	550; (AUX)
Indgange / Udgange		
Antal inputs og outputs		Antal analoge udgange: 4
Indgange		
Præcisions analog input	[%]	0,5
Udgange		
Antal analoge udgange		4; (Tilslutning af 2-leder aktuator)
Analog strømudgang	[mA]	0...20
Max. belastning	[Ω]	600
Opløsning analog output		16 (1 bit = 1 μA)
Aktuator forsyning udgange		AS-i / AUX
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLine90 4AO (C) M12 IP67

Lagringstemperatur	[°C]	-20...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 67

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001
MTTF	[År]	135

AS-i parametre

AS-i adressering		adresserings hunstik; IR-adressering mulig
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.6
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.6

Mekaniske data

Vægt	[g]	224,65
Monteringsmetode		AS-i modul til fladkabel sokler
Materiale		PBT
Tilspændingsmoment	[Nm]	0,6...0,8

Display / Betjeningsenhed

Display	analog signal	LED, gul Kanaler AO1...AO4
	Drift	LED, grøn AS-i, AUX
	fejl	LED, rød

Elektrisk tilslutning

Modul tilslutning	Fladkabel
-------------------	-----------

Tilbehør


Tilbehør (valgfri)	Modul-underdel
--------------------	----------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: M12; kodning: A



- | | |
|---|---------------------------|
| 1 | AO+ analog udgang |
| 2 | n.c. |
| 3 | AO- analog udgang 0V |
| 4 | n.c. |
| 5 | funktions-jordforbindelse |