


AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC5218 eller AC2518

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



- 1 felt til markering
2 fiksering for infrarød adapter



Applikation

Applikation

Felt installation

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	130...180; (Ekstern forsyning)
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	180; (med ekstern forsyning: 50 mA)
Polaritetsbeskyttelse	ja
Ekstra strømforsyning [V]	24 DC
Ekstra strømforsyning	valgfri

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs

Antal analoge udgange: 4

Udgange

Spændingsområde DC [V]	24; (til PELV)
Antal analoge udgange	4; (Anschluss von 2-Draht-Aktuatoren)
Analog strømudgang [mA]	0...20
Max. belastning [Ω]	600
Kortslutningssikret	ja
Opløsning analog output	16 (1 bit = 1 μ A)
Aktuator forsyning udgange	AS-i / AUX

Omgivende forhold

Omgivelsestemperatur [$^{\circ}$ C]	0...70
Lagringstemperatur [$^{\circ}$ C]	-20...85



AS-Interface ClassicLine modul

ClassicLineVA 4AO (C) M12 IP67

Kapslingsklasse	IP 67
-----------------	-------

Godkendelser / Tests

EMC	EN 50295	
	EN 61000-6-4	: 2001
	EN 61000-6-2	: 2001

AS-i parametre

AS-i adressering	adresserings hunstik; IR-adressering mulig	
AS-i profil	S-7.3.6	
AS-i I/O konfiguration [hex]	7	
AS-i ID kode [hex]	3.6	

Mekaniske data

Vægt [g]	226	
Monteringsmetode	AS-i modul til fladkabel sokler	
Materiale	PBT; pakning: FKM; Skruer: Rustfrit stål	

Display / Betjeningsenhed

Display	Drift	LED, grøn Spænding AS-i / 24 V AUX
	fejl	LED, rød
	Funktion	LED, gul Kanaler AO1....AO4

Tilbehør


Tilbehør (valgfri)	Modul-underdel
--------------------	----------------

Bemærkning

Emballage-enheder	1 stk.
-------------------	--------

Elektrisk tilslutning

Stik: M12; kodning: A



1	AO+ analog udgang
2	n.c.
3	AO- analog udgang 0V
4	n.c.
5	funktions-jordforbindelse