


AC2620



AS-Interface universal modul

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65



1 felt til markering



Produktegenskaber

Antal inputs og outputs	Antal Pt100 indgange: 4
Måleområde [°C]	-200...850

Applikation

Applikation	Felt installation
-------------	-------------------

Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Max. strømforbrug fra AS-i [mA]	80
Polaritetsbeskyttelse	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal Pt100 indgange: 4
-------------------------	-------------------------

Indgange

Antal Pt100 indgange	4
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30; (DC)
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	20
Antal analoge indgange	Forbindelse af 2- og 3-leder sensorer
Opløsning analog input	16 bit / 0,1 °C

Udgange

Opløsning analog output	16 bit / 0,1 °C
-------------------------	-----------------



AS-Interface universal modul

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Måle/indstillingsområde		
Måleområde	[°C]	-200...850
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	0...70
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	2000
Kapslingsklasse		IP 65
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
MTTF	[År]	150
AS-i parametre		
AS-i master profil		M3; M4
AS-i profil		S-7.3.E
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	3.E
Mekaniske data		
Vægt	[g]	299
Monteringsmetode		AS-i modul for fladkabel sokkel m/ gul stik
Materiale		PBT
Display / Betjeningsenhed		
Display	analog signal	LED, gul Kanaler AI1...AI4
	Drift	LED, grøn AS-i
	fejl	LED, rød
Elektrisk tilslutning		
Modul tilslutning		Fladkabel
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning		
bur-trækfjederterminaler:		



AS-Interface universal modul

UniversalModule 4AI(Pt100)IP65

Kontaktstifter til modulunderdel, FK / PG:

Tilslutning



1	kanal 1+
2	S1-
3	kanal 1-
4	kanal 2+
5	S2
6	kanal 2-
7	kanal 3+
8	S3-
9	kanal 3-
10	kanal 4+
11	S4-
12	kanal 4-