




AS-Interface moduler til ventil hoveder

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Artiklen er udgået - arkiv informationer

Alternative artikler: AC2731

Vær opmærksom på eventuelle afvigende tekniske data ved valg af alternativ artikel og tilbehør!



Elektriske Data

Driftspænding [V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug [mA]	250
Integreret "Watchdog"	ja

Indgange / Udgange

Antal inputs og outputs	Antal digitale indgange: 2; Antal digitale udgange: 2
-------------------------	---

Indgange

Antal digitale indgange	2
Kobling af digitale indgange	PNP
Sensorforsyning til indgangene	AS-i
Strømforsyning [V]	18...30
Max. Total strømbelastning på indgange [mA]	100
Indgangsstrøm High [mA]	6...10
Indgangsstrøm Low [mA]	0...2
Koblingsniveau høj signal [V]	> 10
Digitale indgange er kortslutningsbeskyttede	ja

Udgange

Elektrisk design	PNP
------------------	-----



AS-Interface moduler til ventil hoveder

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Antal digitale udgange		2
Max strømbelastning pr. udgang	[mA]	50
Kortslutningssikret		ja
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...85
Kapslingsklasse		IP 00
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 50295	
AS-i parametre		
AS-i profil		S-3.0
AS-i I/O konfiguration	[hex]	3
AS-i ID kode	[hex]	0
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn
	Funktion	LED, gul
Bemærkning		
Bemærkning	AS-i ventiltop modul indeholder en AS-i slave samt hhv to digitale ind- og udgange.	
	Forsyningen til printkort og den samlede periferi sker via AS-interface.	
	Modulet er specielt beregnet til montering i ventilhoveder.	
	To induktive sensorer registrerer fra- og tilkobling, og en eller to magnetventiler bruges til pneumatisk triggering.	
	Ledningsbanerne er coated med beskyttelseslak som korossionsbeskyttelse.	
	Den integrerede Watchdog sørger for frakobling af magnetventilerne ved udfald af buskommunikationen.	
Emballage-enheder		1 stk.




AS-Interface moduler til ventil hoveder

ValveheadModule 2DI/2DO T ST

Elektrisk tilslutning

Skrueterminaler:

Tilslutning



A+	AS-i +
A-	AS-i -
I+	Forsyningsspænding sensor +24V
I-	Forsyningsspænding sensor 0V
I1/I2	indgang Sensor 1...2
O3/O4	Switch udgang aktuator 1...2