




Passiv spændingsdeler

ProcessLine 8SB IP69K



Afhængig af version vil nogle LED være inaktive



Applikation		
Udførelse		AS-i oder IO-Link Spannungsverteiler
Applikation		hygiejniske og våde områder i fødevareindustrien
Elektriske Data		
Kapslingsklasse		III
Overstrøms bestemmelse		ja; (4400 mA ± 200 mA)
AS-i betjening		
Driftspænding	[V]	18...31,6 DC; (AS-i)
Strømforbrug	[mA]	4000; (AS-i)



Passiv spændingsdeler

ProcessLine 8SB IP69K

Ekstra strømforsyning	[V]	15...30 DC; (AUX)
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning	[mA]	4000; (AUX)
IO-Link betjening		
Driftspænding	[V]	20...30 DC; (US)
Strømforbrug	[mA]	4000; (US)
Ekstra strømforsyning	[V]	20...30 DC; (UA)
Max. Strøm forbrug fra yderligere forsyning	[mA]	4000; (UA)
Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-25...60
Lagringstemperatur	[°C]	-25...85
Maks. tilladt relativ luftfugtighed	[%]	90; (ikke kondenserende)
Max højde over havet	[m]	4000
Kapslingsklasse		IP 65; IP 66; IP 67; IP 69K; (drift med rustfrit stål beskyttelseshætte: IP 69K)
Beskyttelsesklasse (NEMA 250)		6P
Forureningsgrad		2
Kemiske medier	ISO 16750-5	HLP, CC, DB, DC, DD, CA
	NEMA 250 5.13.1	AA
Godkendelser / Tests		
EMC	EN 62026-2	
	IEC 61000-6-2	
Chokbestandig	DIN EN 60068-2-27	
Vibrationsbestandig	DIN EN 60068-2-64	
	DIN EN 60068-2-6	
MTTF	[År]	379
Mekaniske data		
Vægt	[g]	391,2
Dimensioner	[mm]	208 x 59,3 x 38,4
Materiale		Kapsling: PA grå; hanstik og hunstik: rustfri stål (1.4404 / 316L)
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	LED, grøn AS-i / AUX / US / UA
	fejl	LED, rød
Elektrisk tilslutning		
Modul tilslutning		M12
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.



Passiv spændingsdeler

ProcessLine 8SB IP69K

Elektrisk tilslutning - Power IN

Stik: M12; kodning: A; tilspændingsmoment: 0,6...0,8 Nm



AS-i betjening


1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +

IO-Link betjening

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)

Elektrisk tilslutning - Power OUT

Stik: M12; kodning: A; tilspændingsmoment: 0,6...0,8 Nm



AS-i betjening 1...8

1	AS-i +
2	AUX -
3	AS-i -
4	AUX +
5	n.c.

IO-Link betjening 1...8

1	+ 24 V DC (US)
2	GND (UA)
3	GND (US)
4	+ 24 V DC (UA)
5	n.c.