


AC326A



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G



Produktegenskaber

Tastefstand	[mm]	4
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35

Elektriske Data

Driftspænding	[V]	26,5...31,6 DC
Strømforbrug	[mA]	< 160
Kapslingsklasse		III

Registreringsområde

Tastefstand	[mm]	4
Operationel tastefstand	[mm]	74



AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Omgivende forhold		
Omgivelsestemperatur	[°C]	-10...50
Kapslingsklasse		IP 67
Godkendelser / Tests		
ATEX mærkning		 II 3G Ex nA IIC T6 Gc X
Bemærk ATEX mærkning		Kun i forbindelse med slag-beskyttelses afdækning
EMC		EN 50295
MTTF	[År]	310
AS-i parametre		
AS-i version		2.1
Udvidet adressering		ja
AS-i I/O konfiguration	[hex]	7
AS-i ID kode	[hex]	A.E
Mekaniske data		
Vægt	[g]	766,5
Dimensioner	[mm]	55 x 60 x 35
Materiale		Kapsling: PBT orange; dæksel: PC sort; Apparatbeskyttelse: Rustfrit stål
Display / Betjeningsenhed		
Display	Drift	1 x LED, grøn
	Funktion	1 x LED, gul
Tilbehør		
Leverings omfang		Apparatbeskyttelse
		Monteringsplade: 1
		unbrako skruer: 2 x M5 x 35
Bemærkning		
Emballage-enheder		1 stk.
Elektrisk tilslutning - Hanstik		
Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål		
		
Elektrischer Anschluss		
1	AS-i+	
3	AS-i -	

AC326A




AS-Interface dobbelt sensor for quarter turn ventil

DUAL SENSOR T5 2SI 1DO T/3G

Elektrisk tilslutning - Hunstik

Stik: 1 x M12; kodning: A; Støbt hus: Rustfrit stål



Tilslutning

Ausgänge

3	ekstern spænding -
4	Switch udgang +
1, 2, 5	nicht belegt