


Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR12ABBE0/20M

Nicht mehr lieferbarer Artikel – Archiveintrag



Produktmerkmale

Prozessanschluss	G 1/2 Außengewinde
------------------	--------------------

Einsatzbereich

Applikation	Ex-Bereich Zone 0
Mediumtemperatur [°C]	-20...60
Druckfestigkeit [bar]	30

Flüssige Medien

Applikation	Ex-Bereich Zone 0
Mediumtemperatur [°C]	-20...60

Gasförmige Medien

Mediumtemperatur [°C]	-20...60
-----------------------	----------

Elektrische Daten

Anschluss an Auswerteelektronik	VS 0200 Exi
---------------------------------	-------------

Mess-/Einstellbereich

Flüssige Medien

Einstellbereich [cm/s]	3...300
Größte Empfindlichkeit [cm/s]	3...60

Gasförmige Medien

Einstellbereich [cm/s]	200...2000
Größte Empfindlichkeit [cm/s]	200...800

Genauigkeit / Abweichungen

Temperaturgradient [K/min]	15
----------------------------	----

Reaktionszeiten

Ansprechzeit [s]	1...10
------------------	--------

Flüssige Medien

Ansprechzeit [s]	1...10
------------------	--------

Gasförmige Medien

Ansprechzeit [s]	1...10
------------------	--------

Umgebungsbedingungen

Schutzart	IP 67
-----------	-------



Strömungssensor zum Anschluss an eine Auswerteeinheit

SFR12ABBE0/20M

Mechanische Daten

Gehäuse	Gewindebauform
Werkstoffe	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Werkstoffe in Kontakt mit dem Medium	1.4571 (Edelstahl / 316Ti)
Prozessanschluss	G 1/2 Außengewinde


Bemerkungen

Verpackungseinheit	1 Stück
--------------------	---------

Elektrischer Anschluss

Kabel: 20 m, TPE-S; Max. Leitungslänge: 100 m; 5 x 0,34 mm²

Anschluss



	Adernfarben :
BN =	braun
BU =	blau
BK =	schwarz
WH =	weiß
GY =	grau